

## VARIOfit Tischwagen

Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 985 x 590  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 221824



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Tischwagen

### viel Platz für Ablage und Transport

Tischwagen

- Traglast 250 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Mit 2 Holzböden, Bügel waagrecht
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 125 mm

- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

|                       |                                 |                         |                          |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Transportgerät        | Transportwagen                  | Aufbauten               | keine                    |
| Wagentyp              | Etagenwagen                     | elektrisch leitend      | nein                     |
| Traglast              | 250 kg                          | Schiebebügel            | 1 Stück                  |
| Ladeflächenlänge      | 985 mm                          | Schiebebügelausrichtung | waagrecht                |
| Ladeflächenbreite     | 590 mm                          | klappbar                | nein                     |
| Etagen Anzahl         | 2 Stück                         | Rollen Anzahl / Art     | 1 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Material Etage(n)     | Holz                            | Bereifung               | Gummi                    |
| Traglast Etage        | 80 kg                           | Durchmesser Rad         | 125 mm                   |
| Etage(n) Ausstattung  | Stahlrahmen                     | Radlager                | Kugellager               |
| Etagenausrichtung     | gerade                          | Rad Ausstattung         | Lenkrollen mit EasySTOP  |
| Wagen Ausstattung     | 2 Holzböden, Bügel<br>waagrecht | Radanordnung            | rechteckig               |
| Höhe                  | 850 mm                          | Oberfläche              | pulverbeschichtet        |
| Material              | Stahl                           | Farbe                   | enzianblau // RAL5010    |
| Material Verarbeitung | verschweißt                     | Garantie                | 12 Jahre                 |
| Euronorm              | nein                            | Gewicht                 | 34 kg                    |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen                      |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm  |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau  |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |

