

Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1105 x 1730 x 1145 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 1000 kg, in grau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 236172



Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1105 x 1730 x 1145 mm
- Schüttkantenhöhe 1030 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 1000 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- mit speziellen Gasdruckdämpfern als Kippsicherung
- mit Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in grau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Gewicht 162 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Inhalt	1 m ³	Kippfunktion	manuell
Höhe	1105 mm	Kippsicherung	spezielle Gasdruckdämpfer

Länge	1730 mm	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Breite	1145 mm	unterfahrbar	ja
Traglast	1000 kg	Behälter Ausstattung	Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
Schüttkantenhöhe	1030 mm	Farbe	grau
Material	Polyethylen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	162 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		