

Weitspannregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 524 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 869772



Weitspannregal

Anbauregal

Weitspannregal

- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 524 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 350 kg
- Fach Breite x Tiefe 2000 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- der Boden wird holmbündig eingelegt
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück
Regaltyp	Weitspannregal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalsystem	Stecksystem	Böden / Ebenen Montage	holmbündig eingelegt
Regalfeld	Anbaufeld	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Nutzung	einseitig
Material	Stahl	Oberfläche Traversen	verzinkt
Höhe	3000 mm	Regal Ausstattung	Böden
Breite	2016 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Tiefe	524 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	gesickte Stützenverbinder
Fachlast	350 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachbreite	2000 mm	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Feldlast	1600 kg	Anlieferung	zerlegt
Fachtiefe	500 mm	Gewicht	104,11 kg

Zubehör

626952		Fachboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
868678		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1512 x 524 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Spanplatte, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
869739		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 524 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Spanplatte, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß