



YOGA ERGO BASIC



Ideale physiologische Federung durch Rundnoppen in vielen Sonderformen und -größen. Made in Germany.



Größen:

65 cm × 95 cm, 65 cm × 185 cm
95 cm × 125 cm, 95 cm × 185 cm
Sondergrößen auf Anfrage

Stärke: 14 mm

Gewicht: 5 kg / m²

Härte: 30° ±5 Shore A

Oberfläche:

Rundnoppen, geschlossen

Material:

Polyurethan (PU)

Brennverhalten:

Bz nach DIN 4102

Rutschhemmung:

gut / R10 (DIN 51130)

Verdrängungsraum:

V10 (DIN 51130)

Eigenschaften


- silikonfreie Matte für den Einsatz in der Industrie (z. B. Lager, Fließband oder Maschinenarbeitsplatz)
- lärm-dämmende und rutschfeste Oberfläche
- verringertes Stolperrisiko durch allseitig abgeschrägte Seitenränder
- bedingt beständig gegen chemische Mittel und Öl (bitte Testmuster anfordern)
- isoliert gegen kalte Böden
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- befahrbar (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)

Reinigung

Hochdruckreiniger oder Industrienass- bzw. Trockensauger sind für eine sorgfältige Reinigung ideal. Für eine schnelle Reinigung ist einfaches Abspritzen mit Wasser oder Abfegen ausreichend.

Verlegung

Eine Fixierung oder Verklebung ist nicht notwendig.



grau