


## Bügelgriffe 565

**Werkstoff:** Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt.

Aus gezogenem Aluminiumprofil.

Hohe Stabilität und glatte Oberfläche. Gutes Design und Ergonomie.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 633 00, Bügelgriff 565 Alu, 100 mm

Artikel-Nr.	Länge l mm	a mm	b mm	d mm	h mm	r mm	t mm	Gewicht g
666 633 00	100	13	20	M6	47	13	10	87
666 635 00	112	13	20	M6	49	13	10	97
666 637 00	128	13	20	M6	51	13	10	107
666 640 00	160	13	20	M6	51	13	10	127
666 645 00	112	17	26	M8	53	17	12	160
666 647 00	128	17	26	M8	55	17	12	183
666 649 00	160	17	26	M8	57	17	12	211
666 652 00	192	17	26	M8	57	17	12	245
666 656 00	300	17	26	M8	57	17	12	350
666 658 00	400	17	26	M8	57	17	12	445


## Bügelgriffe 565.1

**Werkstoff:** Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt.

Befestigung der Griffe von der Bedienungsseite her.

Aus gezogenem Aluminiumprofil.

Hohe Stabilität, glatte Oberfläche. Gutes Design und Ergonomie.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 660 00, Bügelgriff 565.1 Alu, 116 mm

Artikel-Nr.	l <sub>1</sub> mm	a mm	b mm	d mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	r mm	Gewicht g
666 660 00	116	17	26	6,4	55	17	130	17	147
666 662 00	132	17	26	6,4	55	17	146	17	163
666 664 00	164	17	26	6,4	57	17	178	17	197
666 666 00	196	17	26	6,4	57	17	210	17	229


## Bügelgriffe 565.2

**Werkstoff:** Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt.

Mit abgeschrägter Auflagefläche. Dadurch Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen, z. B. in Ecken.

Aus gezogenem Aluminiumprofil.

Hohe Stabilität, glatte Oberfläche. Gutes Design und Ergonomie. Besonders griff-freundlich durch Kunststoffbeschichtung.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 860 00, Bügelgriff 565.2 Alu, 112 mm

Artikel-Nr.	l <sub>1</sub> mm	a mm	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm	d mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	h <sub>3</sub> mm	h <sub>4</sub> +1 mm	r mm	t mm	Gewicht g
666 860 00	112	13	20	24	M6	32	48	50	13,5	13	10	100
666 862 00	128	13	20	24	M6	32	48	50	13,5	13	10	112
666 864 00	128	17	26	32	M8	34	54	57	18	17	12	192
666 866 00	160	17	26	32	M8	34	54	57	18	17	12	225