

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 23802 ESD-Paletten-Fahrgestell



Transportgeräte



Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	750
Ladeflächenlänge (mm)	1210
Ladeflächenbreite (mm)	1010
Ladeflächenhöhe (mm)	282
Gesamtlänge (mm)	1255
Gesamtbreite (mm)	1055
Gesamthöhe (mm)	329
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	für Industrie-Paletten
Gewicht (kg)	35
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976238029