

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6275 Kippbehälter ohne Ablasshahn



Transportgeräte



Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1000
Inhalt (Liter)	750
Kastenmaße (mm)	1164 x 1241 x 598
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm)	519
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	756
Gesamtlänge (mm)	1390
Gesamtbreite (mm)	1300
Gesamthöhe (mm)	676
Ausführung	ohne Ablasshahn
Gewicht (kg)	108
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73090090
GTIN	4017976662756