



Bestellzeichen: TAM090706
Artikelnummer: 5814020
Beschreibung: Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074011428
E-Nummer: 3438263
 Finland: 3438263
 Dänemark: 8212045253
 Schweden: 5814020
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	95	65	60	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	3.7	2.6	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			Zertifikate:
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid			SGS Fimko
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	PUR			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MP 0907	Montageplatte			
DRM 50	Tragschiene TS 15			
FP 10674	Wandbefestigungsglaschen, 2 St. inkl. Schrauben			
DPS 14553	Plombierpfropfensatz			

