

Bau-Holzanlegeleiter

1036



Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z. B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feijnährigem Fichtenholz.

Außenbreite oben: **375 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**

Verbundanlegeleiter

1029



Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten für den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Lichte Weite: **300 mm**
Außenbreite: **354 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**

Bau-Holzanlegeleiter 1036

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
3,00	10	1,85	0,43	9,6	1036.010
4,00	14	2,90	0,45	12,4	1036.014
5,00	17	3,70	0,46	16,0	1036.017
6,00	21	4,75	0,48	21,4	1036.021

Verbundanlegeleiter 1029

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
2,40	8	1,30	75	5,8	1029.008
2,95	10	1,85	75	6,8	1029.010
3,50	12	2,35	75	8,6	1029.012
4,05	14	2,90	75	9,6	1029.014
4,35	15	3,15	75	10,2	1029.015
4,90	17	3,70	75	11,8	1029.017

