



## SB 2-35 D

Sehr robuste und leistungsstarke 1010 W Schlagbohrmaschine für den Schwersteinsatz.

- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter, Metallgetriebekasten
- Robuster Spatengriff und extra langer Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente.

Artikelnummer 4933  
EAN-Code 4002395

380507  
227280

## PD2E 22 RS

Leistungsstarke 850 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang Getriebe.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf zum Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Anti-Vibrations-System AVS reduziert Vibrationen um bis zu 50%
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robuster Metallgetriebekasten für eine lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung – schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.

Artikelnummer 4933  
EAN-Code 4002395

380784  
228539



| Technische Daten                 | SB 2-35 D      |
|----------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme                | 1010 W         |
| Bohr-Ø in Beton/Stein/Stahl/Holz | 35/40/16/50 mm |
| Max. Drehmoment (1./2. Gang)     | 88/67 Nm       |
| Lastdrehzahl (1./2. Gang)        | 650/1350 U/min |
| Bohrfutter-Spannbereich          | Z 3–16 mm      |
| Eckmaß                           | 32 mm          |
| Gewicht                          | 4,2 kg         |

| Technische Daten                 | PD2E 22 RS         |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 850 W              |
| Bohr-Ø in Beton/Stein/Stahl/Holz | 20/22/13/40 mm     |
| Max. Drehmoment (1./2. Gang)     | 51/28 Nm           |
| Lastdrehzahl (1./2. Gang)        | 0–800/0–2000 U/min |
| Bohrfutter-Spannbereich          | S 1,5–13 mm        |
| Eckmaß                           | 32 mm              |
| Gewicht                          | 2,9 kg             |

**Lieferumfang:** Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, extra-langer Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

**Lieferumfang:** Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Systemkoffer