

**Artikelnummer:** 129861

**Kurzbeschreibung:** Verrijdbare stalen kast, 700 x 490 mm, draagvermogen 150 kg

**Langbeschreibung:** Verrijdbare stalen kast, 700 x 490 mm, draagvermogen 150 kg: Stalen buis (a<sup>~</sup> 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Stalen kast met 1 vaste en 2 losse planken. Platform van houtvezelplaat (MDF) met randlijsten van massief hout, 80 mm hoog. [ul]<li> Poedercoating: frame en front in gentiaanblauw (RAL5010), body in lichtgrijs (RAL7035).</li><li> laadoppervlak: 700 x 490 mm </li><li> Buitenafmetingen: 700 x 500 mm </li><li> Vloerhoogte: 780 mm </li><li> Binnenafmetingen van de behuizing: 670 x 500 x 520 mm </li><li> Draagvermogen: 150 kg </li><li> Wiel a<sup>~</sup>: 125 mm mm </li><li> Eigen gewicht: 40 kg</li>[ul]

