

Artikelnummer: 155750

Kurzbeschreibung: Rapid 12 mm PAC lijmstiften, 12 x 190 mm, crá"me, 10 kg



Langbeschreibung: Rapid 12 mm PAC lijmstiften, 12 x 190 mm, crá"me, 10 kg: De Rapid 12 mm PAC kleefstaafjes zijn 12 x 190 mm groot en crá"mekleurig. De Rapid 12 mm PAC kleefstokken worden geleverd in een doos van 10 kg. De 12 mm dikke kleefstiften kleven op tal van oppervlakken en zijn perfect voor gebruik in professionele en industria'«le toepassingen. De stokken worden geleverd in een 10 kg doosverpakking. De Rapid lijmsticks zijn 12 x 190 mm groot en crá"mekleurig. De verwerkingstemperatuur ligt tussen 170 en 190 -°C en het smeltpunt tussen 101 en 109 -°C. De lijmstiften zijn geschikt voor de lijmpistolen EG212, EG250, CG270, EG280, BGX300, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360. Meer details:

- Ideaal voor professionele en industria'«le toepassingen
- Ø: 12 x 190 mm
- Werktemperatuur: 170 - 190-° C.
- Smeltpunt: 101 - 109-° C.
- Open tijd: 8 sec.
- Insteltijd: 3 sec.
- Voor EG212, EG250, CG270, EG280, BGX300, BGX300, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360 en EG380.
- 10 kg, in doosverpakking

