



## Descrizione

Nipplo doppio R 3/4", in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con attacco filettato per tubo Ø d2= R 3/4"
- l = 45 mm
- Apertura sw = 32 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>543400</b>
GTIN	<b>4007228702262</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,01</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>10</b>
P x L x A (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,10</b>
pdf.information.eanPu	<b>4007228221916</b>

### Pallet

Numero di scatole	<b>144</b>
Numero di strati	<b>8</b>
P x L x A (mm)	<b>1,20 x 0,80 x 1,51</b>

Cartoni per strato	<b>18</b>
Peso lordo pallet (kg)	<b>164,00</b>