

**Artikelnummer:** 129861

**Kurzbeschreibung:** Roll-Stahlschrank, 700 x 490 mm, Tragkraft 150 kg

**Langbeschreibung:** Roll-Stahlschrank, 700 x 490 mm, Tragkraft 150 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Stahlschrank mit 1 festen und 2 losen Böden. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Randleisten aus massivem Holz, 80 mm hoch. Pulverbeschichtung: Gestell und Front in Enzianblau (RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035). Ladefläche: 700 x 490 mm



Aussenma ss: 700 x 500 mm

Etagenhöhe: 780 mm  
x 520 mm

Rad a'Ëœ: 125 kg mm

Tragkraft: 150 kg

Schrankma ss innen: 670 x 500

Eigengewicht: 40 kg

**EAN/GTIN:** 4250448502000