

**Artikelnummer:** 177467

**Kurzbeschreibung:** KYOCERA ECOSYS M2135dn, 35 Seiten/Min. Schwarzwei ss, Gigabit-Netzwerkschnittstelle

**Langbeschreibung:** KYOCERA ECOSYS M2135dn, 35 Seiten/Min. Schwarzwei ss, Gigabit-Netzwerkschnittstelle: Der KYOCERA ECOSYS M2135dn ist die ideale Allzwecklösung für kleine Arbeitsgruppen oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze. Mit dem KYOCERA ECOSYS M2135dn 3-in-1-Multifunktionsgerät drucken, kopieren und scannen Sie professionell, umweltfreundlich und effizient. Im Betrieb äusserst leise, passt das Schwarz/wei ss-



Multifunktionssystem in jedes Büro. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt. Die bemerkenswerte Druckgeschwindigkeit des Laser-Multifunktionsgeräts beträgt bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Schwarzwei ss. Per automatisch beidseitigem Druck sparen Sie Papier, die Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi garantieren scharfe, hochwertige Drucke. Auch das Kopieren hält viele Features, z. B. Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Ausweiskopie, Leere Seiten auslassen u.v.m. für Sie bereit. Mit Scan-to-E-Mail (SMTP oder SSL), Scan-to-FTP (FTP oder SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD (WIA)-Scan, Scan-to-USB-Host ist auch der Scanner in seinen Funktionen äusserst vielseitig. Der KYOCERA ECOSYS M2135dn scannt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute in Schwarzwei ss. Technische Details: Funktionen: Drucken, Kopieren, Scannen Druckgeschwindigkeit: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute Schwarzwei ss Automatisch beidseitiger Druck (Duplex) Druckauflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckersprachen: PCL 6 (5e. XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck Druckfunktionen: "Vertraulicher Druck" mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopira Kopierauflösung: 600 x 600 dpi Kopierfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Ausweiskopie, Leere Seiten auslassen, Priority Print, Tonersparmodus Scangeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten pro Minute (300 dpi) Schwarzwei ss Scanauflösung: bis zu 600 dpi Scanfunktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP oder SSL), Scan-to-FTP (FTP oder SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD (WIA)-Scan, Scan-to-USB-Host Dateitypen: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS Betriebssystem: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage. Integriertes Kostenstellenmanagement für bis zu 100 Kostenstellen Schnittstellen: USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X)), SNMPv3 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS), USB-Host für USB-Flash-Speicher, SD-/SDHC-Karten Steckplatz Maße: H 437 x B 417 x T 412 mm Gewicht: 19 kg

**EAN/GTIN:** 632983040263