

Ständer für Palettenregal

Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 510988



Ständerrahmen

für Palettenregal

Ständer für Palettenregal





- Stecksystem
- Einlagerung längs
- Feldlast 6000 kg
- Nutzung einseitig
- Ausgestattet mit Systemlochung zur Traversenaufnahme
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Palettenregal	Einlagerung	längs
Regalsystem	Stecksystem	Regal Ausstattung	Systemlochung
Regalfeld	Bauteil	Material	Stahl




Bauteil	Ständer	Oberfläche Ständer	verzinkt
Lagerort	unter Dach	Farbe Ausführung	verzinkt
Höhe	2000 mm	Anlieferung	fertig montiert
Tiefe	1100 mm	Modul	Ständerrahmen
Feldlast	6000 kg	Gewicht	18,61 kg

Zubehör

200776		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 315 x 1780 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200777		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 285 x 2180 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200778		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 285 x 2680 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200780		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 660 l, Höhe x Breite x Tiefe 355 x 2680 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200781		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 660 l, Höhe x Breite x Tiefe 315 x 3280 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200782		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 615 x 1780 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200783		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 542 x 2180 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200784		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 480 x 2680 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200785		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 395 x 3280 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200795		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 345 x 1780 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200796		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 315 x 2180 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200797		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 290 x 2680 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200798		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 660 l, Höhe x Breite x Tiefe 380 x 2680 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200799		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 660 l, Höhe x Breite x Tiefe 345 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200800		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 645 x 1780 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200801		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 565 x 2180 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

200802		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 485 x 2680 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200805		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Höhe x Breite x Tiefe 322 x 1780 x 1300 mm, Geeignet zur Fasslagerung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
200806		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Höhe x Breite x Tiefe 292 x 2180 x 1300 mm, Geeignet zur Fasslagerung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

148928		Regalanfahrerschutz, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 550 x 126 x 104 mm, für Regalstützenbreite 60 - 85 mm, Aus Polyethylen in gelb, zur Befestigung mit Klettverschluss
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm