

Mehrzweckraum

Für den Innenbereich geeignet,
Höhe x Breite x Tiefe 2680 x 2045 x
2045 mm, Konstruktion aus Stahl mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL9002
Grauweiß

Artikelnummer: 530350




Mobiler Raum

für Innenaufstellung



Mehrzweckraum

- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 2680 x 2045 x 2045 mm
- Höhe innen 2500 mm
- Grundfläche 4,18 m²
- 1 Lüftungsschieber
- Flügeltür
- verschließbar mit Schloss
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
- Fußboden aus Holz mit PVC-Beschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich






Containertyp	Mehrzweckraum	Schließsystem	Schloss
Einsatzort	Innenbereich	Material Container	Stahl
Höhe außen	2680 mm	Oberfläche Container	pulverbeschichtet
Breite außen	2045 mm	Farbe Container	grauweiß // RAL9002
Tiefe außen	2045 mm	Material Fenster	Einscheibensicherheitsglas
Innenhöhe	2500 mm	Material Fußboden	Holz
Grundfläche	4,18 m ²	Oberfläche Fußboden	PVC-beschichtet
Container Ausstattung	1 Lüftungsschieber	Anlieferung	fertig montiert
Wände Anzahl	4 Stück	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Fußboden	aus Holz	Gewicht	1050 kg
Türtyp	Flügeltür		

Zubehör

987393		Schiebefenster für mobile Räume, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
987407		Elektro-Installationspaket für Hallenbüro, mit Elektro-Kleinverteiler, FI-Schutzschalter, 2 Sicherungs-Automaten, Doppel-Langfeldleuchte, Schuko-Steckdose, Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

105206		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 460 x 420 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
407892		Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
627875		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1885 x 1130 x 500 mm, 81 Kästen aus Polypropylen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung