

Kompakt-Leuchstofflampe 32x93 mm, E14 220/240V 9W Spiral 2700K

Artikel-Nr. 49303

Lampenleistung:	9 W
Lampenspannung:	220 - 240 V
Lichtstrom:	540 lm
Sockel:	E14
Lampenform:	Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:	matt
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:	Nein
Durchmesser:	32 mm
Außenanwendung:	Nein
Integrierter Dämmerungssensor:	Nein
Schalhäufigkeit beliebig:	Nein
Gesamtlänge:	93 mm
Schwarzlichtlampe:	Nein
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h



Kompakt-Leuchstofflampe 32x93 mm Kompakt-Leuchstofflampe spiralförmig, E14, warmweiß, 2700K. Hier wurde die T2 Technologie verwendet um die kleinstmögliche Lampe herzustellen., Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzklasse: A

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:06



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.