

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 20 m

Numéro d'article	21.08.3570	LEONI
Constructeur	LEONI	
Référence constructeur	21.08.3570	



Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 9/125µm OS2
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, jaune, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs E2000 de R&M (Reichle&DeMassari): connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, fêrle céramique, vert
- Connecteurs LC Suhner: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, finition APC, fêrle céramique, bleu
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

Caractéristiques techniques

Constructeur	LEONI
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO Singlemode OS2
Couleur	jaune
Longueur	20 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non

Diamètre de fibre	9/125µm OS2
-------------------	-------------

Raccordement	E2000APC / LC
--------------	---------------

Type de connecteur face 1	E2000APC
---------------------------	----------

Type de connecteur face 2	LC
---------------------------	----

Embout de soulagement en aramid	oui
---------------------------------	-----

Câble LSOH	oui
------------	-----

Résistance à la pression	400 N
--------------------------	-------

Résistance à long terme (en N/cm ²)	200 N/dm
---	----------

Hauteur du colis	40 mm
------------------	-------

Largeur du colis	230 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	300 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.3 kg
-----------------	--------