

Artikelnummer: 129544

Kurzbeschreibung: Fahrrahmen für Eurokästen,
1210 x 810 mm bis 250 kg

Langbeschreibung: Fahrrahmen für Eurokästen,
1210 x 810 mm bis 250 kg: Rahmen aus
Winkelstahl (40/40/4 mm). Standardausführung: 4
Lenkrollen, haben im Gabelkopf eine 2-fache
Kugellagerung, 2 Feststeller an den Lenkrollen
gemäß europäischer Norm EN 1757-3.
Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Ladefläche: 1210 x 810 mm Außenmaß: 1220 x
820 mm Höhe Ladefläche: 170 mm Radmaterial:
TPE Rad-Ø: 125 mm Eigengewicht: 25 kg Tragkraft:
250 kg

EAN/GTIN: 4250448510050

