

**Artikelnummer:** 129769

**Kurzbeschreibung:** Doppelstirnwagen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Doppelstirnwagen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 2000 x 800 mm  
Au ssenma sse: 2170 mm  
Ladeflächenhöhe: 285 mm

Tragkraft: 1200 kg

Eigengewicht: 71 kg

Schiebegriffhöhe: 990

Rad a'Ëœ: 200 mm



**EAN/GTIN:** 4250448509740