


Absenkrahmen DSZ4660



- Montage direkt an die Küchenwand
- Der Absenkrahmen läßt die Flachschriftmaube komplett im Oberschrank verschwinden
- Kombinierbar mit Flachschriftmauben
- Passend für: 60 cm breite Flachschriftmauben

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes:90 x 530 x 640 mm
Abmessung der Palette: 150.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: 30
Nettogewicht:2.8 kg
Bruttogewicht:5.0 kg
EAN-Nummer: 4242002882390





Absenkrahmen DSZ4660

Technische Informationen


- Montage direkt an die Küchenwand
- Der Absenkrahmen läßt die Flachschildhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- Kombinierbar mit Flachschildhauben
- Passend für: 60 cm breite Flachschildhauben

Absenkrahmen DSZ4660




Montage Flachschildhaube mit
Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

Maße in mm
Montage Flachschildhaube
mit Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
**Montage Flachschildhaube mit Umluftset
und Absenkrahmen**




A: Siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Kombinationstabelle für 60 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpustiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	32	333	≥ 335
Bauform B	301	32	333	≥ 335


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.

Maße in mm
Bauform A




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm
Bauform B



Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Filterwechsel