

- ▶ Auszugsführung Quadro V6+ mit Push to open, Großverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit 50 kg

Auszugsführung



- ▶ Mit integriertem Öffnungssystem Push to open
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

Einbaubreite 12,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
300	9 125 143	9 125 144	16 St.
350	9 125 133	9 125 134	16 St.
420	9 124 967	9 124 968	16 St.
470	9 117 366	9 117 367	16 St.
520	9 125 209	9 125 210	16 St.
620	9 117 370	9 117 371	8 St.

Einbaubreite 10,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
300	9 125 145	9 125 146	16 St.
350	9 125 112	9 125 113	16 St.
420	9 124 961	9 124 962	16 St.
470	9 124 938	9 124 939	16 St.
520	9 125 149	9 125 150	16 St.
620	9 125 211	9 125 212	8 St.

Einbaubreite 9,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
300	9 125 147	9 125 148	16 St.
350	9 125 135	9 125 136	16 St.
420	9 124 973	9 124 974	16 St.
470	9 124 957	9 124 958	16 St.
520	9 125 207	9 125 208	16 St.
620	9 125 213	9 125 214	8 St.

Quadro Einbaubreite

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden - ohne dabei die Schubkastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

