

RAPIDLIFT chariot élévateur en acier inoxydable

force 1000 kg, longueur de fourche
1150 mm, roulettes pivotantes avec
bandage polyuréthane, galets de
fourche avec bandage
polyuréthane

Numéro d'article: 142265



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Chariot de levage à grande levée

Force 1000 kg

chariot élévateur en acier inoxydable

- force 1000 kg
- longueur de fourche 1150 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane
- galets de fourche avec bandage polyuréthane
- hauteur de levage 800 mm / hauteur abaissée 80 mm
- levée par course de piston avec charge/sans charge 16 / 24 mm
- fourches en acier inoxydable brossé
- structure acier inoxydable rigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en acier inoxydable brossé
- pistons chromé dur et poncé
- longueur x largeur 1520 x 540 mm
- centre de gravité de la charge 600 mm
- poids 98 kg

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	commande de levage	électro/hydraulique
type de chariot de levage	chariot élévateur mobile	levée par pompe avec charge	16 mm
charge	1000 kg	levée par pompe sans charge	24 mm
longueur de fourche	1150 mm	commande du mécanisme de rouleme	manuel
longueur	1520 mm	surface de fourches	brossé
largeur	540 mm	matériau du timon	acier inoxydable
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	surface du timon	brossé
matériau galets de fourche	polyuréthane	surface des pistons	chromé dur et poncé
matériau	acier inoxydable	centre de gravité de la charge	600 mm
hauteur de levage (min.)	80 mm	Poids	98 kg
hauteur de levage (max.)	800 mm		

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein

