

## stumpf armoire à tiroirs MovaFlex

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 14 tiroir(s), avec extension charges lourdes, verrouillable avec verrouillage centralisé, niveaux avec tablette en acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 142806

## stumpf Armoire à tiroirs MovaFlex

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- 14 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 12x100 mm/2x200 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- avec surface d'étiquetage
- avec extension charges lourdes
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- niveaux avec tablette en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en




RAL5010 bleu gentiane

- 5 années de garantie





## Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
hauteur	900 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1000 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	500 mm	blocage d'extension	oui
équipement armoire	tiroirs	Type d'extension	extension charges lourdes
nombre de tiroirs	14 pièce	verrouillable	oui
champ d'inscription	surface d'étiquetage	système de fermeture	verrouillage centralisé
nombre x hauteur tiroirs	12x100 mm/2x200 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	12 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	roulant	non
capacité de charge de tiroir	75 kg	garantie	5 années
type tablette/niveau	tablette en acier	Poids	113 kg
glissière tiroir	rail télescopique		

## Accessoires

142798		socle de manutention, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1000 x 500 mm, en RAL7035 gris clair
223133		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 18 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
223134		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 18 compartiments, convient pour hauteur frontale 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge