

ZARGES

escabeau pour escaliers

accès double face, 2 x 8 échelons profilés, longueur de lisse 2,35 m, plage de réglage marche / appui 0,4 m / 1,85 m, en aluminium

Numéro d'article: 203563



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Escabeau pour escaliers

escabeau pour escaliers






- accès double face
- 2 x 8 échelons profilés
- longueur de lisse 2,35 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- rallonges de pieds réglables en continu
- plage de réglage marche / appui 0,4 m / 1,85 m
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 16 kg
- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie



Détails techniques

technique de montée	escabeau	exécution échelle	à deux parties
type d'échelle	escabeau pour escaliers	équipement échelle	rallonges de pieds réglables en continu
matériau	aluminium	plage de réglage marche	0,4 m
utilisation	double face	plage de réglage appui	1,85 m
Longueur de lisse	2,35 m	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
nombre d'échelons	2 x 8	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	protection contre l'écartement	oui
profondeur d'échelons	30 mm	Pour escalier	oui
rabattable	oui	modèle	type 1
roulant	non	norme	DIN EN 131
connexion d'échelons/de longeron	serti	garantie	10 années
soubassement	pieds d'échelle antidérapants	Poids	16 kg

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-fissé/PE