

meychair repose-pied EFS 90

ESD- exécution électroconductrice,
plateforme largeur x profondeur 420
x 320 mm, hauteur 110 - 320 mm



Numéro d'article: 273670



repose-pied










- ESD- exécution électroconductrice
- plateforme largeur x profondeur 420 x 320 mm
- hauteur 110 - 320 mm
- réglage en hauteur via vérin à gaz, en continu
- inclinaison réglable de 0 à 30 °
- plateau en plastique noir

Détails techniques

équipement du poste de travail	repose-pied	matériau de plateforme	plastique
hauteur	110-320 mm	coloris de plateforme	noir
Largeur plateforme	420 mm	antidérapant	oui
profondeur de plateforme	320 mm	chauffant	non
hauteur réglable	oui	inclinaison	oui
réglage en hauteur via	vérin à gaz, en continu	inclinaison	0-30 °
conducteur d'électricité	oui	forme	arrondi

matériau	plastique	couleur	noir
couleur du châssis	noir	Poids	6,1 kg

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite