

## ventouse de manutention

force horizontale 35 kg, 2 ventouse(s) Ø 150 mm, avec ventouses articulées, corps en plastique



Numéro d'article: 329345

## Ventouse de manutention

### avec 2 ventouses

ventouse de manutention

- force horizontale 35 kg
- convient pour surfaces bombées
- 2 ventouse(s) Ø 150 mm
- avec ventouses articulées
- corps en plastique

## Détails techniques





|                                  |                         |                               |                      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| appareil de levage               | appareil de levage      | diamètre de disques           | 150 mm               |
| type de moyen de levage          | élévateur de panneaux   | nombre de ventouses           | 2 pièce              |
| type porte-panneaux              | ventouse de manutention | équipement appareil de levage | ventouses articulées |
| force horizontale                | 35 kg                   | matériau                      | plastique            |
| convient pour (produit/matériau) | surfaces bombées        | Poids                         | 0,75 kg              |

## Cela s'adapte aussi ...

221159



lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique  |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm  |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines   |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |