


# Drossel-Rückschlagventil GRA-1/4-B

Teilenummer: 6509

FESTO

Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	wahlweise: Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung	420 l/min
Normalnennendurchfluss in Rückschlagrichtung	780 l/min
Betriebsdruck	0,1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-20 ... 75 °C
Produktgewicht	180 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube	Messing