

Artikelnummer: 96712

Kurzbeschreibung: Edelstahlwagen, H950 x L1070 x B670 mm, 2 Etagen

Langbeschreibung: Edelstahl-Servierwagen mit 2 Böden: Aus Chrom-Nickel-Stahl. Mit Rohrschiebebügeln und tiefgezogenen Böden mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Ausgestattet mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Fahrbar auf 4 rostfreien Lenkrollen gem. DIN 18867, Teil 1. TPE-Bereifung 125 x B 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager. Gesamthöhe: 950 mm Etagenabstand (licht): 585 mm Höhe oberer Boden: 850 mm 2 Lenkrollen mit Feststeller Tragkraft pro Boden: 80 kg Gesamttragkraft: 120 kg

EAN/GTIN: 4017976150178

