

Productinformatie

71 42 200

KNIPEX CoBolt®



MM  20°

- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport
- Met precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- 20° afgeschuinde kop met eenzijdige lus en laterale snede voor een praktisch effen snijden, met vrije ruimte om te grijpen
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	71 42 200
EAN	4003773087212
Benen	met slanke meer-componentengrepen
gewicht	380 g
Afmetingen	200 x 62 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 6 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 5,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,6 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen