

Information produit

74 12 180

Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749

- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Avec ressort d'ouverture pouvant être mis en fonction au besoin
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	74 12 180
EAN	4003773060192
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	273 g
Dimensions	180 x 53 x 21 mm
Norme	DIN ISO 5749
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,8 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,7 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 2,2 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



74 12 : ressort d'ouverture au repos



74 12 : le ressort d'ouverture s'active d'une simple pression du pouce.

