

Productinformatie

83 61 010

Pijptang S-vormig

Met snelle instelling

- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Tijdbesparende, precieze instelling van de openingswijdte door op een knop te drukken direct aan het werkstuk
- Krachtenbesparend werk door zelfklemming
- Geen onvrijwillige verstelling van de benen
- Hoge slijtvastheid door extra geharde tanden
- Hoogste belastbaarheid door geharde bekken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	83 61 010
EAN	4003773077602
Tang	grijs poedergelakt
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	955 g
Afmetingen	330 x 70 x 25 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Spanwijdte	42 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1 5/8 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 42 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	42 mm
Binnendiameter inch	Ø 1 inch
	25 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



