

Productinformatie

97 53 14

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen

Met zij-invoering



- "Zeshoekige krimp, bijzonder geschikt voor nauwe verbindingen"
- Zelfinstellend voor automatische aanpassing aan hulzen en met dwangsluiting (ontgrendelbaar) voor constante hoge krimp kwaliteit
- Betrouwbaar zeskantkrimpen van adereindhulzen van 0,08 tot 16 mm² (AWG 6) met een omschakelhendel en alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
- Door zelfaanpassing in te stellen op de gewenste adereindhulzen grootte voor nauwkeurig en snel krimpen
- Veilige en duurzame precisie door ontgrendelbare dwangsluiting, van fabriekswege ingestelde krimpdruk
- Comfortabel in het gebruik door minder inspanning, krachtversterking door knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Ergonomisch, handzaam ontwerp, soepel lopend en laag in gewicht
- Normconform krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard



Algemeen

Artikel-nr.	97 53 14
EAN	4003773041474
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	445 g
Afmetingen	180 x 75 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 — 16 mm ²
Aantal krimpprofielen	1
AWG	28 — 8

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen







