

fetra draagarmwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 2000 x 800 mm, 24
draagarmen, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 119087



fetra
Transportgeräte



fetra Draagarmwagen

24 armen

draagarmwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 800 mm
- 24 draagarmen
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden
- wiel Ø 200 mm
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- Leveringstoestand gedemonteerd
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak	m. poedercoating
type wagen	draagarmwagen	kleur	briljantblauw // RAL5007
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
hoogte	1800 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	2000 mm	diameter wiel	200 mm
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
wagen uitrusting	draagarmen m. afglijdbeveiliging	wiellager	groefkogellager
constructies	24 draagarmen	wielstand	rechthoekig
gebruik	beide zijden	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	levering	gedemonteerd
materiaal verwerking	gelast	gewicht	77 kg

Gerelateerde Producten

119101		legbord voor draagarmwagen, van hout, lengte x breedte 2000 x 600 mm
119104		legbord voor draagarmwagen, van hout, lengte x breedte 2000 x 370 mm
119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158783		duwbeugel voor draagarmwagen, met klembeugels
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar