

bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 250 x 525 x 650 mm, 1 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, niveaus met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood



Artikelnummer: 124955



bott Ladekast cubio

Stationair

ladekast








- hoogte x breedte x diepte 250 x 525 x 650 mm
- 1 lade(n)
- laden hoogte 1x150 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- met lade voor normale belastingen
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- niveaus met Stalen bodem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood



Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	ladekast	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	250 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	525 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	650 mm	soort uittrekking	lade voor normale belastingen
kast uitrusting	lades	afsluitbaar	ja
laden aantal	1 stuks	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
laden aantal x hoogte	1x150 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 150 mm	1 stuks	greep	greeplijst
draagvermogen lade	75 kg	verrijdbaar	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	lade-indeling	1x150 mm
uittrekrail lade	kogelgelagerd	gewicht	22,2 kg
uittrekbare lade	100 %		

Gerelateerde Producten

125770		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125771		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125772		5-punts sluitsysteem, voor ladekast
125774		elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast
125776		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 525 x 650 mm
126253		gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126254		gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126255		opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126256		etiketlijst, voor ladekast
126258		freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs

126259		freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126260		freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126261		freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126262		freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126263		freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126264		freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126265		freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126273		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 400 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 525 x 650 mm
126292		bak, 5 bakken (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm) + 15 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 525 x 650 mm