

VARIOfit

Möbelhund®

Extra 125K

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 350 mm,
laadhoogte 175 mm, platform van
Multiplex met rubber laag,
constructie in blauw, 4 zwenkwielen,
Met kunststof-banden op kunststof-
velg

VE 2 stuks



VARIOfit

Artikelnummer: 139183

VARIOfit Möbelhund® Extra 125K

draagvermogen 500 kg

Möbelhund®

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 350 mm
- laadhoogte 175 mm
- platform van Multiplex met rubber laag
- constructie in blauw
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- Met kunststof-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	dolly	kleur	blauw
type roller	transportwagen	stuurstang	nee
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
euronorm	nee	banden	kunststof
laadhoogte	175 mm	materiaal velg	kunststof
lengte laadvlak	600 mm	wiellager	rollager
breedte laadvlak	350 mm	wiel-ø	125 mm
materiaal platform	Multiplex	gewicht	6,5 kg

oppervlak platform met rubber laag