

## Rollcart etagewagen

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1240 x 620 mm, etage(s) van MDF in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden

**Artikelnummer: 158169**



## Rollcart Etagewagen

### voor euronorm-bakken

etagewagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1240 x 620 mm
- hoogte x lengte x breedte 1740 x 1300 x 630 mm
- etage(s) van MDF in beuken
- etage(s) met stalen frame, kantelbaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met remmen
- wiel Ø 160 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	ja
type wagen	etagewagen	etage-inrichting	recht + gekanteld
lengte laadvlak	1240 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	620 mm	banden	TPE
hoogte	1740 mm	wiel-ø	160 mm
etages aantal	3 stuks	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	200 kg	wieluitrusting	2 zwenkwielen met remmen
materiaal etage(s)	MDF	materiaal behuizing	staal
kleur etage	beuken	elektrisch geleidend	nee
etage(s) uitvoering	kantelbaar	in-/uitklapbaar	nee
etage(s) uitrusting	stalen frame	wielstand	rechthoekig
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1300 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	630 mm	gewicht	62 kg

## Gerelateerde Producten

158175		inlegbodem voor kratwagen, lengte x breedte 1210 x 610 mm, van hout
158392		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158393		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158394		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 220 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158395		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158396		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 420 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158401		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158411		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158416		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 160 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

