

Rollcart onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 500 x 500 mm,
laadhoogte 200 mm, platform
gesloten, platform van traanplaat
met oppervlak met profiel,
constructie van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 zwenkwielen. 2
zwenkwielen met rem, met TPE-
banden



Artikelnummer: 158192

Rollcart Onderwagen

Draagvermogen 250 kg

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 500 x 500 mm
- laadhoogte 200 mm
- lengte x breedte 500 x 500 mm
- platform gesloten
- platform van traanplaat met oppervlak met profiel
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel dolly

kleur gentiaanblauw // RAL5010

type roller	onderwagen voor kratten	stuurstang	nee
draagvermogen	250 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
euronorm	nee	banden	TPE
laadhoogte	200 mm	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	500 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	500 mm	wiel-ø	125 mm
platform	gesloten	hoogte	200 mm
materiaal platform	traanplaat	lengte	500 mm
oppervlak platform	met profiel	breedte	500 mm
materiaal onderstel	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
oppervlak	m. poedercoating	gewicht	20 kg