

META **stysteemstelling -** **aanbouwveld** **CLIP**

CLIP, hoogte x breedte x diepte
2500 x 1006 x 536 mm, vaklast 150
kg, 6 niveaus met Stalen bodem,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 161512



Das Lagersystem



META Systeem-inhaakstelling CLIP

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld




- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1006 x 536 mm
- veldlast 2400 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast



Technische details

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingtype | systeemstelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| stellingveld | aanbouvveld | oppervlak legbord | verzinkt |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | verzinkt |
| hoogte | 2500 mm | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren // verstevigingstraversen |
| breedte | 1006 mm | systeemperforatie | 50 mm |
| diepte | 536 mm | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| vaklast | 150 kg | kleur uitvoering | verzinkt |
| veldlast | 2400 kg | levering | gedemonteerd |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks | garantie | 5 jaar |
| vakbreedte | 1000 mm | gewicht | 30,5376 kg |
| vakdiepte | 500 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 503369 |  | legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 213058 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit |
| 216063 |  | doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm |
| 991754 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |