

Krause montagetrap

bordes hoogte x breedte x diepte
200 x 520 x 305 mm, 1 roostertreden
(incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 203430



Krause Montagetrap

Universeel bruikbaar


montagetrap

- bordes hoogte x breedte x diepte 200 x 520 x 305 mm
- 1 roostertreden (incl. bordes)
- diepte trede 240 mm
- hoogte x breedte 200 x 360 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding gelast
- Antislip voetkappen
- gewicht 2,5 kg
- TÜV getest
- 10 jaar garantie






Technische details

stijgtechniek	montagetrap	diepte	590 mm
materiaal	aluminium	draagvermogen	150 kg
gebruik	beide zijden	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	200 mm	verrijdbaar	nee
breedte sokkel	520 mm	sport-/dwarsverbinding	gelast
diepte sokkel	305 mm	veiligheidsbeugel	nee
diepte trede	240 mm	opbergbak	nee
treden aantal	1	onderbouw	Antislip voetkappen
type trede/sport	roostertreden	certificering	TÜV getest
hoogte	200 mm	garantie	10 jaar
breedte	360 mm	gewicht	2,5 kg

Gerelateerde Producten

203439		in hoogte verstelbare voetplaat voor montagetrap, met rubberen laag, hoogteverstelling 60 mm
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213054		tape, standaardkleur, van PVC in geel, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217108		cutter, met automatisch inschuifbaar lemmer, lemmerlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit