

stysteemstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 435 mm, vaklast 145 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7016 antracietgrijs, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 220740

Systeem-inhaakstelling

Basisstelling

systeemstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 435 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 145 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7016 antracietgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod

- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingtype | systeemstelling | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| stellingsysteem | kliksysteem | oppervlak legbord | verzinkt |
| stellingveld | grondveld | oppervlak standaard | verzinkt |
| materiaal | staal | stabiliteit / versterking / vers | diagonaalschoren |
| hoogte | 2000 mm | staander uitrusting | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde |
| breedte | 1060 mm | kleur standaard | antracietgrijs // RAL7016 |
| diepte | 435 mm | inhoud levering | basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| vaklast | 145 kg | kleur uitvoering | antracietgrijs/verzinkt// RAL 7016 |
| veldlast | 1600 kg | levering | gedemonteerd |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakbreedte | 1000 mm | garantie | 5 jaar |
| vakdiepte | 400 mm | gewicht | 28,034 kg |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | | |

Gerelateerde Producten

220742



stalen panelen voor systeemstelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 145 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag