

META breedvakstelling Multipal S

complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2200 x 4780 x 800 mm, vaklast 1300 kg, 6 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220971



Das Lagersystem



META Breedvakstelling Multipal S

Compleet rek (basis- en extra vak)

breedvakstelling


- voor de opslag van extreem zware en volumineuze goederen
- geschikt voor grote goederen
- complete stelling (basis- en aanbouwveld)
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 4780 x 800 mm

- veldlast 10100 kg
- vaklast 1300 kg
- vakdiepte 800 mm
- 6 niveaus met stalen panelen
- per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: 1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- montage-instructie: insteekbare balken met borgpennen





Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingtype	breedvakstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	complete stelling	oppervlak standaard	verzinkt
stellingveld aantal	2 stuks	oppervlak traversen	m. poedercoating
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	staal	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
hoogte	2200 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
breedte	4780 mm	certificering	RAL-keurmerk
diepte	800 mm	inhoud levering	1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers, niveaus zie aanbod
vaklast	1300 kg	montage-instructie	insteekbare balken met borgpennen
vakdiepte	800 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	10100 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	6 stuks	gewicht	312,8364 kg
legbord-/niveautype	stalen panelen		

Gerelateerde Producten

691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
--------	---	---

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit