

## META breedvakstelling Multipal S

complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2200 x 4780 x 800 mm, vaklast 1300 kg, 6 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220971



Das Lagersystem



## META Breedvakstelling Multipal S

### Compleet rek (basis- en extra vak)

breedvakstelling


- voor de opslag van extreem zware en volumineuze goederen
- geschikt voor grote goederen
- complete stelling (basis- en aanbouwveld)
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 4780 x 800 mm

- veldlast 10100 kg
- vaklast 1300 kg
- vakdiepte 800 mm
- 6 niveaus met stalen panelen
- per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: 1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- montage-instructie: insteekbare balken met borgpennen





## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingtype	breedvakstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	complete stelling	oppervlak standaard	verzinkt
stellingveld aantal	2 stuks	oppervlak traversen	m. poedercoating
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	staal	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
hoogte	2200 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
breedte	4780 mm	certificering	RAL-keurmerk
diepte	800 mm	inhoud levering	1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers, niveaus zie aanbod
vaklast	1300 kg	montage-instructie	insteekbare balken met borgpennen
vakdiepte	800 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	10100 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	6 stuks	gewicht	312,8364 kg
legbord-/niveautype	stalen panelen		

## Gerelateerde Producten

691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit