

## META

### palletstelling - aanbouwveld MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 3300 x 1825 x 800 mm, 3 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag dwars, draagvermogen per pallet 1500 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 221026



Das Lagersystem



## META Palletstelling MULTIPAL

### Aanbouwstelling

palletstelling - aanbouwveld




- hoogte x breedte x diepte 3300 x 1825 x 800 mm
- veldlast 7500 kg
- vakbreedte 1800 mm
- per 50 mm verstelbaar
- 3 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag dwars




- draagvermogen per pallet 1500 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)

## Technische details


meubeltype	stelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingtype	palletstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingveld	aanbouwveld	vakbreedte	1800 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3300 mm	oppervlak traversen	m. poedercoating
breedte	1825 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	800 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
veldlast	7500 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
parkeerplaats	3 stuks	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
opslagniveaus	3 stuks	levering	gedemonteerd
opslag	dwars	gebruiksaanwijzing veldlast	extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
gebruik	eenzijdig	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
legborden / schappen aantal	2 stuks	gewicht	59,8404 kg
legbord-/niveautype	traversen		

## Gerelateerde Producten

220968		roosterlegbord voor palletstelling, breedte x diepte 1825 x 800 mm, voor een vaklast van 500 kg, het legbord wordt ingelegd, maaswijdte 60 x 40 mm, drager 25 x 2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
221023		Lengtetraversen voor palletstelling, lengte 1825 mm, max. veldlast 13600 kg, draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 2700 / 2750 kg, 2 opslagplaatsen bij opslag in de lengte, opslag in de lengte, traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje
503899		hoekopzet voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1150 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje

691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
736804		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 400 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
736826		tussenstuk voor dubbele stelling, lengte 200 mm
767557		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

## Dit past ook bij ...

213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
216175		kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit