

Hymer trapladder

trap beide zijden, 2 x 6 sporten met antislipprofiel, balklengte 1,8 m, van beukenhout

Artikelnummer: 224605



HYMER



Hymer houten trap voor veilig en comfortabel staan

trapladder






- trap beide zijden
- 2 x 6 sporten met antislipprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,1 m
- balklengte 1,8 m
- sporten diepte 80 mm
- trede- of sport-boomverbinding gelijmd/tandverbinding
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- uitgerust met gereedschapstas en emmerhaak
- van beukenhout
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 11,2 kg
- volgens DIN EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik



Technische details

stijgtechniek	staande trap	belastbaar tot	150 kg
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	gelijmd/tandverbinding
materiaal	beukenhout	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	ladder uitrusting	gereedschapstas en emmerhaak
lengte paal	1,8 m	in-/uitklapbaar	ja
werkhoogte	3,1 m	norm	DIN EN 131
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
sporten aantal	2 x 6	gewicht	11,2 kg
diepte sport	80 mm		

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart