

META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 5500 x 985 x 1100 mm, 4 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226810



Das Lagersystem



META Kabeltrommelplank MULTIPAL

Aanbouwveld

kabelhaspelstelling






- aanbouwveld
- schroefstelsysteem
- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte x diepte 5500 x 985 x 1100 mm
- veldlast 5500 kg
- vakbreedte 900 mm
- 4 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met geleidehulzen aan de bomen voor haspelhouder
- Zeer stabiel dankzij diagonaal- en horizontaalschoren



- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details


meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	bomen met geleidehulzen
stellingtype	kabelhaspelstelling	legbord-/niveautype	kabelhaspelsteun
stellingsysteem	schroefstelsysteem	oppervlak legbord	kunststof coating
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren // horizontaalschoren
plaats van toepassing	binnen	kleur bodem	roodoranje // RAL2001
hoogte	5500 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
breedte	985 mm	inhoud levering	zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
diepte	1100 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	5500 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	4 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	900 mm	gewicht	145,198 kg

Gerelateerde Producten

183764		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
183765		kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1000 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
226849		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226853		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226979		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

226982		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen
226985		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit