

## doos voor gevaarlijke stoffen

van golfkarton, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1170 x 770 x 800 mm



**Artikelnummer: 253666**

doos voor gevaarlijke stoffen




- Geschikt voor voor alle gevaarlijke stoffen die in een doos verstuurd mogen worden
- Met UN-toelating 4GV voor RID/ADR (land), IMDG-code (zee) en IATA (lucht)
- van golfkarton
- gemaakt van 50 % gerecycled materiaal
- 3-laags
- lengte x breedte x hoogte binnen 1170 x 770 x 800 mm
- wanddikte 13 mm
- inhoud levering: inclusief PE-zak
- Leveringstoestand plat verpakt

### Technische details

type verpakking	vouwdoos	binnenbreedte	770 mm
doostype	doos voor gevaarlijke stoffen	binnenhoogte	800 mm
geschikt voor gevaarlijke stoffe	alle gevaarlijke stoffen die in een doos verstuurd mogen worden	lengte	1200 mm
van bouwtoezicht	UN-toelating 4GV voor	breedte	800 mm

	RID/ADR (land), IMDG-code (zee) en IATA (lucht)	
materiaal	golfkarton	hoogte 855 mm
materiaal buitenafdekking	kraftpapier	wanddikte 13 mm
kwaliteit	3-laags	inhoud levering inclusief PE-zak
recyclebaar	ja	levering plat verpakt
aandeel gerecycled materiaal	50 %	gewicht 14,5 kg
binnenlengte	1170 mm	

## Dit past ook bij ...

215672		hoekbeschermer, Van kunststof in zwart, recyclebaar, Beenafmetingen 40 x 40 mm
227310		veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, uitschuiflengte lemmet 21 mm, met tanggreep en bevestigingssoog
239555		aluminium steekwagen, draagvermogen 100 kg, steekplaat breedte x diepte 483 x 343 mm, snel en plaatsbesparend inklapbaar, onderstel in rood/zilverkleur, wielen met massief rubber-banden
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag