

Wilms

Déshumidificateur

KT 330

Pour dimensions de pièce de 60 - 75 m², soubassement 2 roues, commande par écran tactile, niveau sonore de 56 dB, hauteur x largeur x profondeur 740 x 412 x 510 mm, en métal en jaune

Numéro d'article: 274041

Wilms







Déshumidificateur

- Pour dimensions de pièce de 60 - 75 m²
- Convient pour chantiers et entrepôts
- Protège contre Dégâts causés par l'humidité
- fonctions : Dégivrage par gaz chauds
- équipé de compteur d'heures de service et de courant
- soubassement 2 roues
- commande par écran tactile
- Réfrigérant R454 C
- indice de protection IPX4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés
- plage de température +5 °C à +35 °C
- niveau sonore de 56 dB
- hauteur x largeur x profondeur 740 x 412 x 510 mm
- en métal en jaune





Détails techniques



fournitures de bureau	Déshumidificateur	puissance	80 W
convient pour (secteurs)	chantiers et entrepôts	Capacité d'air	300 m³/h
protection contre	Dégâts causés par l'humidité	puissance de déshumidification	28,8
pour dimensions de pièce	60-75 m²	plage de température	+5 °C à +35 °C
fonction purificateur d'air	dégivrage par gaz chauds	soubassement	2 roues
équipement purificateur d'air	compteur heures de service et de courant	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
réfrigérant	R454 C	matériau	métal
niveau sonore	56 dB	Marque selon le registre allemand	Wilms
commande	écran tactile	couleur	jaune
hauteur	740 mm	gerbable	oui
largeur	412 mm	indice de protection IP	X4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés
profondeur	510 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
Volume réservoir d'eau	7,1 l	Poids	30,5 kg
alimentation	230 V		

Accessoires

274046		appareil de mesure, pour Déshumidificateur, en blanc
274054		Hygromètre, pour Déshumidificateur, en gris
274055		Tuyau de vidange, pour Déshumidificateur, marchandise au mètre
274058		raccordement de tuyau, pour Déshumidificateur, en métal en argent

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en cuir/cuir croûte de bovin, dos de main en cuir, anti-rupture, taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille unique

227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm