

META

stysteemstelling - grondveld CLIP

CLIP, hoogte x breedte x diepte
3000 x 806 x 336 mm, vaklast 100 kg,
7 niveaus met Stalen bodem,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 297577



Das Lagersystem



META Systeem-inhaakstelling CLIP

Basisstelling

systeemstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 806 x 336 mm
- veldlast 2020 kg
- vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm


- 7 niveaus met Stalen bodem
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	300 mm
stellingtype	systeemstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3000 mm	stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
breedte	806 mm	systeempreforatie	50 mm
diepte	336 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	100 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	2020 kg	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	7 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	750 mm	gewicht	32,7492 kg

Gerelateerde Producten

150070		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
297588		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 756 x 336 mm, vaklast 100 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
297668		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 100 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

475278		stelsysteemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1006 x 336 mm, vaklast 100 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit